


关于贵司提出的吊环几点需确认的回复

1. 图纸尺寸红色部分可以按照标注的公差制作，孔中心距上台 130 尺寸变为 170mm，图中红色圈出部分。



2. R45、R25 可以根据实际需要调整，将吊环圆弧光滑过度即可。目前三维模拟的没有光滑过度。

- 3. 超声波探伤按照 GB/T6402 二级执行;
- 4. 材质按照图中 35 执行;
- 5. 铸件表面发黑处理。

2025.12.19

2025.12.19

